



Furatmikrokátor zsákfuratokhoz SS, Méréstartomány: 20-50mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	435120 20-50
GTIN	2050001037817
Árucikk kategória	46D

Leírás

Kivitel:

Két ponton mérő furatmérő, a **Schwenk-kivitelre építve. SCHWENK Grundloch SS**. Zsákfuratok és központosító nyúlványok mérésére. Keményfémbetétes tolómérő és mozgó tapintócsap.

Tartalom:

Furatmikrokátor kijelző készülék és beállító gyűrűk **nélkül**.

Opcionális tartozék:

Finomkijelző 434674 sz., induktív finomkijelző 434670 sz., balrafutó mérőóra 434807 sz. 10 méret, digitális mérőóra 434322 sz., beállító gyűrű 484030 sz.

Figyelem:

Finomkijelzők használata esetén egy külön 434920 sz. 10-es méretű hosszabbító vagy a 434900 sz. 16-os méretű mérőletapintó szükséges.

Műszaki leírás

Tolómérők száma	3
Távolság a furatfenéktől h	1,5 mm
Méréstartomány	20 - 50 mm
Mérésmélység	77 mm
Tolómérő méréstartománya	20 – 30; 30 – 40; 40 – 50 mm
Központosító tányér szélessége	18 mm

Csomagolás	Stabil doboz
Kalibrálás	C4
Termék fajtája	2 pontos furatmikrokátor

Szolgáltatások

KalibrálásFuratmikrokátor (B + C alak) Max. méréstartomány 60 mm	023210 60
DAkKS kalibrálásFuratmikrokátor (B + C alak) Max. méréstartomány 60 mm	023220 60

Tartozék

Beállító gyűrűDIN 2250 C Névleges Ø 36 mm	484030 36
Acél tapintó Típus 16	434900 16
Finomkijelző ± méréstartomány / leolvasás 50/1 µm	434674 50/1
Beállító gyűrűDIN 2250 C Névleges Ø 46 mm	484030 46
Induktív finomkijelző Extramess Típus 2001	434670 2001
Beállító gyűrűDIN 2250 C Névleges Ø 44 mm	484030 44
Beállító gyűrűDIN 2250 C Névleges Ø 35 mm	484030 35
Beállító gyűrűDIN 2250 C Névleges Ø 40 mm	484030 40
Beállító gyűrűDIN 2250 C Névleges Ø 22 mm	484030 22
Finomkijelző ± méréstartomány / leolvasás 25/0,5 µm	434674 25/0,5
Beállító gyűrűDIN 2250 C Névleges Ø 32 mm	484030 32
Finomkijelző ± méréstartomány / leolvasás 130/5 µm	434674 130/5
Digitális mérőóraleolvasás 0,0005 mm Méréstartomány 12,5 mm	434322 12,5
Beállító gyűrűDIN 2250 C Névleges Ø 30 mm	484030 30
Hosszabbító mérőtapintóhoz Hossz L 10 mm	434920 10
Finomkijelző ± méréstartomány / leolvasás 250/10 µm	434674 250/10
Beállító gyűrűDIN 2250 C Névleges Ø 20 mm	484030 20
Mérőóra balrafutó skálázással Méréstartomány 10 mm	434807 10

Beállító gyűrűDIN 2250 C Névleges Ø 25 mm	484030 25
Beállító gyűrűDIN 2250 C Névleges Ø 34 mm	484030 34
Beállító gyűrűDIN 2250 C Névleges Ø 26 mm	484030 26
Beállító gyűrűDIN 2250 C Névleges Ø 45 mm	484030 45
Beállító gyűrűDIN 2250 C Névleges Ø 42 mm	484030 42
Beállító gyűrűDIN 2250 C Névleges Ø 50 mm	484030 50
Beállító gyűrűDIN 2250 C Névleges Ø 28 mm	484030 28
Beállító gyűrűDIN 2250 C Névleges Ø 24 mm	484030 24
Beállító gyűrűDIN 2250 C Névleges Ø 38 mm	484030 38