




Acél furatmikrokátor készlet mérőóra nélkül SU, Méréstartomány: 50-160mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	435060 50-160
GTIN	2050001048011
Árucikk kategória	46F

Leírás

Kivitel:

Önközpontosító, két ponton mérő furatmérő rugózó központosító tányérral. A tapintócsap-út könnyű járású és precíz átvitele körszegmens segítségével. A különböző átmérőkre történő beállítás fix, cserélhető mérőcsapokkal történik. Keményfémbetűtes tapintócsap. A készüléktartó a kéz melegével és a környezeti hőmérséklettel szemben stabilizált.

Fix mérőcsap **acélból**.

Felhasználás:

Furatok Ø-jének, körkörösségének és hengerességének precíz mérésére, belső profilok mérésére.

Tartalom:

Komplett furatmikrokátor (mérőóra nélkül).

Opcionális tartozék:

Hosszabbítók nagy mérési mélységekhez 435142 sz., finomkijelző 434674 sz., finomkijelző 434670 sz., beállító gyűrűk 484030 sz.

Figyelem:

Finomkijelzők használata esetén egy külön 434920 sz. 10-es méretű hosszabbító vagy a 434900 sz. 16-os méretű mérőtapintó szükséges. 800 mm-ig terjedő méréstartomány kivitel külön rendelésre szállítható.

Műszaki leírás

Mérésmélység	180 - 230 mm
Furatmikrokátorok száma	2

Mérőcsapok száma	18
Méréstartomány	50 - 160 mm
Mérőtárcsák száma	7
Ismétlési pontosság mérőóra nélkül	0,5 µm
Csomagolás	Stabil doboz
Kalibrálás	S9
Termék fajtája	2 pontos furatmikrokátor

Szolgáltatások

KalibrálásFuratmikrométer készlet Méréstartomány 50-230 mm	020580 50-230
--	---------------

Tartozék

Beállító gyűrűDIN 2250 C Névleges Ø 100 mm	484030 100
Beállító gyűrűDIN 2250 C Névleges Ø 95 mm	484030 95
Induktív finomkijelző Extramesse Típus 2001	434670 2001
Finomkijelző ± méréstartomány / leolvasás 250/10 µm	434674 250/10
Finomkijelző ± méréstartomány / leolvasás 130/5 µm	434674 130/5
Beállító gyűrűDIN 2250 C Névleges Ø 75 mm	484030 75
Beállító gyűrűDIN 2250 C Névleges Ø 85 mm	484030 85
Hosszabbító mérőtapintóhoz Hossz L 10 mm	434920 10
Beállító gyűrűDIN 2250 C Névleges Ø 80 mm	484030 80
Beállító gyűrűDIN 2250 C Névleges Ø 65 mm	484030 65
Finomkijelző ± méréstartomány / leolvasás 25/0,5 µm	434674 25/0,5
Beállító gyűrűDIN 2250 C Névleges Ø 60 mm	484030 60
Beállító gyűrűDIN 2250 C Névleges Ø 55 mm	484030 55
Finomkijelző ± méréstartomány / leolvasás 50/1 µm	434674 50/1
Beállító gyűrűDIN 2250 C Névleges Ø 50 mm	484030 50
Beállító gyűrűDIN 2250 C Névleges Ø 125 mm	484030 125

Beállító gyűrűDIN 2250 C Névleges Ø 70 mm	484030 70
Beállító gyűrűDIN 2250 C Névleges Ø 90 mm	484030 90
Acél tapintó Típus 16	434900 16