



Mechanikus szorítópatron



Rendelési adatok

Rendelés száma	370129
GTIN	4020772552046
Árucikk kategória	37B

Leírás

Kivitel:

- Alaptest barnított acélból.
- Szorítópatron (cserélhető) nagy szilárdságú alumíniumból. Szorítási löket 0,3 mm.
- ZeroClamp nullponti befogórendszerhez furattal és indexálással rendelkezik. Hozzávaló befogó csap 360025 18M16.
- Rögzítés befogókörmökkel, T-horonycsapokkal vagy nullponti befogórendszerrel lehetséges.

Felhasználás:

Komplex munkadarab kontúrok befogásához 5 oldalas megmunkáláshoz. A munkadarab ellenalakját a szorítópatronba kell marni legalább 2 mm-es marási mélységgel. Különösen alkalmas vékonyfalú munkadarabokhoz. A szorítópatronba 42 mm-ig lehet marni.

Szorítópatron külső Ø: 99 mm

Befogási Ø D₁: 23 mm

Külső Ø D_A: 117 mm

Ø E: 106 mm

Ø F: 102 mm

Furattávolság G: 80 mm

Kivitel: Nullponti befogórendszer

Műszaki leírás

Kivitel	Nullponti befogórendszer
Típus	6375M
Szorítópatron külső Ø	99 mm
Befogási Ø D ₁	23 mm
Külső Ø D _A	117 mm
Ø E	106 mm
Ø F	102 mm
Furattávolság G	80 mm
Lábmagasság H ₁	15 mm
6-szög magasság H ₂	35 mm
H ₃	56 mm
Teljes magasság H ₄	106 mm
K	13 mm
Horonyméret L	8K7 mm
Központosító Ø M	25 mm
Központosító menet N	M12
Anyag	barnított acél

Tartozék

Tartalék szorítópatron Külső Ø D 149 mm	370131 149
Tartalék szorítópatron Külső Ø D 99 mm	370131 99
ZeroClamp befogócsap belső menettel Típus 18M16	360025 18M16