

HÖRGER & GÄSSLER

Hidraulikus mágneses mérőóra állvány (talppal) hidraulikus finombeállítással a lábon, Kinyúlás: 400mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	440795 400
GTIN	4045197635105
Árucikk kategória	46Q

Leírás

Kivitel:

Hidraulikus mérőóra állvány központi rögzítéssel. Az egyik kéz szabadon maradhat a mérőóra beállításához. A központi gombbal az összes csukló merevre megszorítható. A szabadalmaztatott mechanika nagy nyomást hoz létre, így a kézi kereket csak csekély erővel kell meghúzni. Az olajhidraulika olajszivárgás ellen kettős tömítésekkel védett. A szorítóerő fokozatmentesen szabályozható. A **csuklókarok** a mérőóra-befogón 360°-kal elforgathatók és 180°-kal billenthetők. **Mérőóra befogó** Ø 8 mm szárral vagy prizmával rendelkező mérőórákhoz. További finoman mozgatható, **hidraulikus finombeállítás** a mágnes talpnál **nagy pontosságú** felhasználáshoz.

Mágneses láb prizmás talppal. Erős állandó mágnes. Forgókapcsoló a mágneses erő be- és kikapcsolására. A mágneses erő a sík hátoldalon és a prizmás talpon keresztül hat.

Tartalom:

440865 sz. 1 méretű mágnes talp.

Figyelem:

A hidraulikus mérőállványok **kinyitott szorítás** esetén nagy hőmérséklet ingadozást is elviselnek. Ennek során az olajnak egy bizonyos időre van szüksége a hőmérséklethez való igazodáshoz. **Megszorított állapotban** maximum 15°C-os hőmérsékletkülönbségek hidalhatóak át erős nyomásingadozás nélkül. Ez az állvány vagy befogott eszközök károsodását eredményezhetik.

Műszaki leírás

Tartóerő	1000 N
Csatlakozó menet	M10 külső menet
Mágnestalp hossza	81 mm
Mágnestalp magassága	55 mm
Mágnestalp szélessége	50 mm
Kinyúlás	400 mm
Csatlakozó menet elhelyezkedése	oldalt
Termék fajtája	Mérőóra állvány

Tartozék

Állítócsavar M4×0,35 mérőóra tartóhoz	440859
M3 szorítócsavar mérőóra tartóhoz	440858
Tartalék dugattyú Típus 4	440830 4
Tömítőgyűrű készlet Típus 1	440855 1
Csillagfogantyú Típus 4	440850 4
Mérőóra tartó	440860