



Nagyfrekvenciás sarokcsiszoló Ø 125 mm, Típus: 782086



Rendelési adatok

Rendelés száma	077412 782086
GTIN	4014586869513
Árucikk kategória	03F

Leírás

Kivitel:

Nagyfrekvenciás sarokcsiszoló **tartósan magas teljesítményen** történő használathoz. A **300 Hz**-en működő gépek egyesítik a motor nagy teljesítményét a hosszú élettartammal. **Jelentősen javított ergonómia** a korábbi gépekhez képest.

Előny:

- **A gép rendkívül magas tényleges teljesítménnyel rendelkezik, a hagyományos 50-Hz-es gépeknél akár 6-szor nagyobb frekvenciával.**
- **Terhelés esetén csekély a fordulatszámesés, vagyis nagy mértékben konstans az egyenletes leválasztási teljesítmény érdekében.**
- **Optimális kerületi sebességgel történő munkavégzés, nagy csiszolási teljesítmény és alacsony csiszolóanyag kopás**
- **Nagy teljesítménytartalékok, kb. 100% a névleges érték felett.**
- **Nagyon erős (nyomatékos).**
- **Kedvező üzemeltetési és energiaköltségek, pl. a sűrített levegős szerszámokkal szemben.**
- **Nagyon nyugodt járás, nagyon alacsony zaj és vibrációs terhelés.**

Funkció:

IP20: Védett Ø < 12 mm idegen testek behatolása ellen, az érintést azonban kerülni kell, ezen kívül víz ellen nem védett.

Felhasználás:

Nehéz, nagyteljesítményű csiszolási és vágási munkákhoz, különösen a fémmegmunkálás területén.

Gyártó jelölése: HFW 9-125

Teljesítményfelvétel: 850 W
Maximális fordulatszám: 7100 min⁻¹
Maximális tárcsa Ø: 125 mm
Maximális vágási mélység: 33 mm
Súly: 2,5 kg

Műszaki leírás

Súly	2,5 kg
Maximális vágási mélység	33 mm
Gyártó jelölése	HFW 9-125
Maximális tárcsa Ø	125 mm
Maximális fordulatszám	7100 min ⁻¹
Max. vibráció EN szerint	< 4 m/s ²
Teljesítményfelvétel	850 W
Energiaellátás	Vezetékes
Termék fajtája	Sarokcsiszoló