



3-D csuklós kar, Típus: 600



Rendelési adatok

Rendelés száma	442110 600
GTIN	7290005395215
Árucikk kategória	46G

Leírás

Kivitel:

Mechanikus 3-D csuklós karok központi rögzítéssel. Mindhárom csukló egyetlen forgó fogantyúval szorítható meg. Fokozatmentesen szabályozható szorítóerő nagy stabilitással. A gömbcsuklók gyors és egyszerű pozicionálást tesznek lehetővé.

Műszaki leírás

Külső menet \varnothing alul	M10 \times 1,25
Belső menet \varnothing felül	M6
Csuklós kar hossza L ₁	287 mm
Csuklós kar hossza L ₂	223 mm
Termék fajtája	Mérőóra állvány

Tartozék

Befogó mérőállványhoz Típus QR	442100 QR
Befogó mérőállványhoz Típus 2SM	442100 2SM

Tartalék forgómarkolat 3D csuklós karhoz Típus 600	442112 600
Befogó mérőállványhoz Típus 2SM	442104 2SM
Befogó mérőállványhoz Típus K2	442100 K2
Befogó mérőállványhoz Típus H	442100 H
Befogó mérőállványhoz Típus CA	442100 CA
Befogó mérőállványhoz Típus K1	442100 K1