

Garant**VNMG 160404, Minőség: HB7415**

Rendelési adatok

Rendelés száma	251732 HB7415
GTIN	4045197816825
Árucikk kategória	21G

Leírás

VNMG 160404 HB7415 Minőség: HB7415

Forgácstörő: TIS

Fogásmélység a_p : 0,3 - 2 mmElőtolás f : 0,05 - 0,2 mm/ford,Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 60 - 70 m/min

Műszaki leírás

Forgácstörő	TIS
Fő felhasználás	S
Forgácsolási feltétel	Folyamatos
Előtolás f	0,05 - 0,2 mm/ford,
Minőség	HB7415
Sarokrádiusz	0,4 mm
Fogásmélység a_p	0,3 - 2 mm

Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	60 - 70 m/min
Simító / nagyoló hozzárendelés	Simítás
Szerszámanyag	HM
Váltólapka ISO kód	VNMG 160404
Cserék / élek száma	4
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz