

Garant**VN.G 160404, Minőség: HB7415**

Rendelési adatok

Rendelés száma	251802 HB7415
GTIN	4045197816849
Árucikk kategória	21G

Leírás

VN.G 160404 HB7415 Minőség: HB7415
Forgácstörő: TIM
Tűrés: M
Fogásmélység a_p : 1 - 4 mm
Előtolás f : 0,1 - 0,25 mm/ford,
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 50 - 70 m/min

Műszaki leírás

Forgácsolási feltétel	Folyamatos
Minőség	HB7415
Fogásmélység a_p	1 - 4 mm
Előtolás f	0,1 - 0,25 mm/ford,
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	50 - 70 m/min
Sarokrádiusz	0,4 mm
Forgácstörő	TIM

Fő felhasználás	S
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás
Szerszámanyag	HM
Váltólapka ISO kód	VNMG 160404
Cserék / élek száma	4
Tűrés	M
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz