




Körfutás-ellenőrző készülék RPGR, Maximális munkadarab Ø-höz: 240mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	443230 240
GTIN	2050001698810
Árucikk kategória	46L

Leírás

Kivitel:

Edzett és köszörült alaplap, nagyszilárdságú alumíniumból készült csapágyház. Eltolható és nagy terhelésnek kitehető forgatótárcsák, közülük egy állítható különböző átmérőjű alkatrészekhez (60 mm-ig). A helyes használathoz egy **további** csuklós állvány **szükséges** mérőórák vagy szögtapintós mérőórák befogásához.

Felhasználás:

Forgó alkatrészek sík- és körkörösségi pontosságának vizsgálatára, Ø 240 mm átmérőig.

Pontosság:

Körfutási pontosság **0,002 mm.**

Tartalom:

Alaplap 2 forgatótárcsával, ebből 1 forgatótárcsa állítható magasságú (csuklós állvány és mérőóra nélkül).

Opcionális tartozék:

Csuklós állvány T-horonycsappal 443295 sz.

Műszaki leírás

Alaplap szélessége	200 mm
Alaplap hossza	600 mm
Maximális munkadarab Ø-höz	240 mm
Súly	30 kg

T-horony szélessége H7	10 mm
Termék fajtája	Kör- és síkfutásmérő készülék

Tartozék

Csuklós állvány horonycsappal Kinyúlás 200 mm	443295 200
Csuklós állvány horonycsappal Kinyúlás 130 mm	443295 130