




Körfutás-ellenőrző készülék RPG, Maximális munkadarab Ø-höz: 50mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	443300 50
GTIN	2050001944733
Árucikk kategória	46L

Leírás

Kivitel:

Robusztus szerkezet előfeszített gördülőcsapágyakkal. RPG típus sorozatgyártásban végzett vizsgálatokhoz, 2 billenő tartóval és 1 mérőszánnal (30-as méret kivételével).

Felhasználás:

Forgó alkatrészek külső, belső és sík felületeinek vizsgálatára.

Pontosság:

Körfutási pontosság **0,002 mm.**

Tartalom:

Kezelőkulcs és lehúzókö, (mérőórák nélkül).

Opcionális tartozék:

Keresztszán a sík felület mérésére. Mérőszán csúcstámasszal, ill. tartógörgőkkel. Csuklós kar mérőeszköz felfogóval. Keményfém felfekvő görgők. Elektromos meghajtás szabályozó trafóval. Pneumatikus kihajtható tartókar feszítő görgővel.

Figyelem:

Minden készüléktípus más görgőtípussal rendelkezik (beszúró görgők ill. hengeres görgők) külön rendelésre.

Műszaki leírás

Alaplap hossza	400 mm
Tekercs Ø	50 mm
Munkadarab Ø	4 - 50 mm

Alaplap szélessége	160 mm
Maximális munkadarab Ø-höz	50 mm
Görgőtípus	hengeres görgők
Súly	11 kg
Termék fajtája	Kör- és síkfutásmérő készülék