

**HOLEX®****DNMG 110404 10 darabos készlet, Minőség: HBX020****Rendelési adatok**

Rendelés száma	250802 HBX020
GTIN	4045197822352
Árucikk kategória	22D

**Leírás**

DNMG 110404 10 darabos készlet HBX020 Minőség: HBX020

Forgácstörő: PM

Fogásmélység  $a_p$ : 1 - 5 mm

Előtolás  $f$ : 0,1 - 0,5 mm/ford,

Fő felhasználás forgácsoló sebessége  $v_c$ : 80 - 300 m/min

**Műszaki leírás**

Forgácsolási feltétel	Enyhén megszakított
Előtolás $f$	0,1 - 0,5 mm/ford,
Minőség	HBX020
Fogásmélység $a_p$	1 - 5 mm
Fő felhasználás forgácsoló sebessége $v_c$	80 - 300 m/min
Fő felhasználás	P
Forgácstörő	PM

Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás
Szerszámanyag	HM
Sorozat	Furatkés
Sorozat	eco-QT / eco esztergakés
Sorozat	Esztergakés
Sorozat	QuickTurn esztergakés
Sorozat	Furatfej
Váltólapka ISO kód	DNMG 110404
Cserék / élek száma	4
Váltólapka kiosztás	egyenes