

Garant**SCGT 09T302, Minőség: HB7310**

Rendelési adatok

Rendelés száma	260761 HB7310
GTIN	4045197670267
Árucikk kategória	21G

Műszaki leírás

Fogásmélység a_p	0,1 - 4 mm
Fő felhasználás	N
Forgácsolási feltétel	folyamatos
Forgácstörő	AM
Előtolás f	0,05 - 0,5 mm/ford,
Sarokrádiusz	0,2 mm
Minőség	HB7310
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	350 - 600 m/min
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás
Simító / nagyoló hozzárendelés	Simítás
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás
Szerszámanyag	HM

Váltólapka ISO kód	SCGT 09T302
Cserék / élek száma	4
Tűrés	G
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz