

**Garant****Csigafúró HSS 114150 sz., utántöltő készletként, bevonat nélkül, Típus: 1-13KB****Rendelési adatok**

Rendelés száma	115140 1-13KB
GTIN	4045197657619
Árucikk kategória	11B

**Leírás****Kivitel:**

DIN 338 szerinti csigafúrókból összeállítva.

Profilköszörült: csigafúró nagy körfutás- és osztáspontossággal, valamint precíz csúcsköszörüléssel.

Ø 2,4 mm-től gőzölt.

Csúcskialakítás Form C, 4 mm mérettől.

**Műszaki leírás**

Fúrók méretemelkedése	0,5 mm
Fúrótartomány	1 - 13 mm
Fúrók száma	29
Szár	Hengeres szár
Magfurat Ø	3,3; 4,2; 6,8; 10,2 mm
Vágóélek száma Z	2
Bevonat	bevonat nélkül

Szerszámanyag	HSS
Szabvány	DIN 338
Típus	N
Tűrés névleges Ø	h8
Csúcsszög	118 fok
belső hűtés	nem
kazettával	nem
Színes gyűrű	Nincs
Termék fajtája	Csigafúró

### Felhasználói adatok

	Felhasználás	V <sub>c</sub>	ISO kód
Alu műanyagok	feltételesen alkalmas	80 m/min	N
Alu (rövid forgácsú)	feltételesen alkalmas	45 m/min	N
Alu > 10% Si	feltételesen alkalmas	50 m/min	N
Acél < 500 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	40 m/min	P
Acél < 750 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	35 m/min	P
Acél < 900 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	25 m/min	P
Acél < 1100 N/mm <sup>2</sup>	feltételesen alkalmas	10 m/min	P
Acél < 1400 N/mm <sup>2</sup>	feltételesen alkalmas	8 m/min	P
GG(G)	alkalmas	25 m/min	K
CuZn	alkalmas	80 m/min	N
Olaj	alkalmas		
Nedvesen maximum	alkalmas		

### Tartozék

Csigafúró HSSN Ø DC h8 (mm ill. col) 4,2	114150 4,2
Csigafúró HSS 114150 sz., utántöltő készletként Típus 1-13	115140 1-13

Csigafúró HSSN Ø DC h8 (mm ill. col) 3,3	114150 3,3
Csigafúró HSSN Ø DC h8 (mm ill. col) 6,8	114150 6,8
Csigafúró HSSN Ø DC h8 (mm ill. col) 10,2	114150 10,2