


Garant**GARANT Master Steel HT precíziós kúpsüllyesztő egyenlőtlen osztással és 3 befogófelülettel 90°, TiAlN, Külső Ø Dc: 11,5mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	150352 11,5
GTIN	4067263125471
Árucikk kategória	15B

Leírás**Kivitel:**

Kúpsüllyesztő 3 konvex, egyenlőtlen osztású vágóélel a rezgésmentes süllyesztéshez és sorjázáshoz. Stabil szerkezet és speciális geometria a spirális vágóélek változó emelkedésével maximális igénybevételhez - még a nehezen forgácsolható anyagok, például a Toolox 44 és a Hardox 500 esetén is. Lényegesen alacsonyabb axiális és radiális erők. A DIN335-C-ben meghatározottnál szűkebb gyártási tűréssel gyártva.

Előny:

Magas önmegvezetés és stabilitás a konvex vágóél geometriának köszönhetően. Rezgésmentes járás a kiváló eredmények érdekében egyidejűleg hosszú szerszám élettartam mellett.

Felhasználás:

Precíziós kúpsüllyesztő pontos, kerek, 90°-os süllyesztések létrehozásához acélban, öntvényben és nehezen forgácsolható anyagokban. Kitűnően alkalmas kézi fúrógépeken és állványos fúrógépeken való felhasználáshoz.

Műszaki leírás

Vágóélek száma Z	3
Szár Ø D _s	8 mm
Teljes hossz L	56 mm
Legkisebb süllyesztő Ø min. furatmérethez	3,3 mm
Süllyesztett fejű csavarokhoz ISO 2009, 2010, 7046, 7047	M6

Külső Ø	11,5 mm
Előtolás f acélban < 1400 N/mm ²	0,09 mm/ford.
Bevonat	TiAlN
Kúpsüllyesztő csúcsszög	90 fok
Szerszámanyag	HSS E
Függőleges élek osztása	egyenlőtlen
Szabvány	DIN 335 C
Szár	Három befogófelületű szár h9-cel
belső hűtés	nem
Színes gyűrű	piros
Sorozat	Master Steel
Termék fajtája	Lépcsős- és kúpsüllyesztő

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Alu (rövid forgácsú)	feltételesen alkalmas	72 m/min	N
Alu > 10% Si	feltételesen alkalmas	58 m/min	N
Acél < 500 N/mm ²	alkalmas	42 m/min	P
Acél < 750 N/mm ²	alkalmas	35 m/min	P
Acél < 900 N/mm ²	alkalmas	31 m/min	P
Acél < 1100 N/mm ²	alkalmas	19 m/min	P
Acél < 1400 N/mm ²	alkalmas	15 m/min	P
TOOLOX 33	alkalmas	14 m/min	H
TOOLOX 44	alkalmas	13 m/min	H
HARDOX 500 < 1600 N/mm ²	alkalmas	10 m/min	H
INOX < 900 N/mm ²	feltételesen alkalmas	17 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	feltételesen alkalmas	13 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	feltételesen alkalmas	10 m/min	S

Adatlap

GG(G)	alkalmas	29 m/min	K
Olaj	feltételesen alkalmas		
Nedvesen maximum	alkalmas		
Száraz	feltételesen alkalmas		