




## Sík horonycsap, köszörült, Gép és szerkezet horonymérete b<sub>1</sub>: 24mm



### Rendelési adatok

Rendelés száma	375370 24
GTIN	4020772071769
Árucikk kategória	35A

### Leírás

#### Kivitel:

A paláston pontosra köszörülve; ezáltal a szerszámgépek asztalhornaival párhuzamosan beállítandó készülékek, gépsatuk és osztókészülékek beállítási ideje lerövidül. Ezáltal mérőóra már nem szükséges.

#### Felhasználás:

Sík horonycsapok használata akkor célszerű, ha **egy készüléket mindig azonos horonyszélességű gépen használ.**

#### Alapanyag:

C 15 acél, betétben edzve.

#### Pontosság:

**Méret b = h<sub>6</sub> tűrés.**

### Műszaki leírás

Csavarokhoz DIN 84, DIN 912	M6×16
Hossz	32 mm
Gép és szerkezet horonymérete b <sub>1</sub>	24 mm
Magasság H	12 mm
Típus	6322B
Termék fajtája	Horonycsap

