

Garant**GARANT Master Steel HT kúpsüllyesztő készlet 3 befogófelülettel 150352 sz., kazettában 90°, TiAlN, Süllyesztők száma: 5**

Rendelési adatok

Rendelés száma	150356 5
GTIN	4067263125594
Árucikk kategória	15B

Leírás

Kivitel:

Kúpsüllyesztő készletek **kazettában**. Szereléshez és műhelyben praktikus.

Tartalma:

1-1 süllyesztő: 6,3; 10,4; 16,5; 20,5; 25 méret

Figyelem:

Kazetta, üres, 5 süllyesztőhöz, lásd 150368 5 sz., 15. árucsoport.

Műszaki leírás

Süllyesztők száma	5
Vágóélek száma Z	3
Sorozat	Master Steel
Bevonat	TiAlN
Kúpsüllyesztő csúcsszög	90 fok
Szerszámanyag	HSS E

Függőleges élek osztása	egyenlőtlen
Szabvány	DIN 335 C
Szár	Három befogófelületű szár h9-cel
Színes gyűrű	piros
Termék fajtája	Lépcsős- és kúpsüllyesztő

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V_c	ISO kód
Alu (rövid forgácsú)	feltételesen alkalmas	72 m/min	N
Alu > 10% Si	feltételesen alkalmas	58 m/min	N
Acél < 500 N/mm ²	alkalmas	42 m/min	P
Acél < 750 N/mm ²	alkalmas	35 m/min	P
Acél < 900 N/mm ²	alkalmas	31 m/min	P
Acél < 1100 N/mm ²	alkalmas	19 m/min	P
Acél < 1400 N/mm ²	alkalmas	15 m/min	P
TOOLOX 33	alkalmas	14 m/min	H
TOOLOX 44	alkalmas	13 m/min	H
HARDOX 500 < 1600 N/mm ²	alkalmas	10 m/min	H
INOX < 900 N/mm ²	feltételesen alkalmas	17 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	feltételesen alkalmas	13 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	feltételesen alkalmas	10 m/min	S
GG(G)	alkalmas	29 m/min	K
Olaj	feltételesen alkalmas		
Nedvesen maximum	alkalmas		
Száraz	feltételesen alkalmas		

Tartozék

GARANT Master Steel HT precíziós kúpsüllyesztő egyenlőtlen osztással és 3 befogófelülettel90° Külső Ø Dc 10,4 mm	150352 10,4
GARANT Master Steel HT precíziós kúpsüllyesztő egyenlőtlen osztással és 3 befogófelülettel90° Külső Ø Dc 16,5 mm	150352 16,5
GARANT Master Steel HT precíziós kúpsüllyesztő egyenlőtlen osztással és 3 befogófelülettel90° Külső Ø Dc 20,5 mm	150352 20,5
GARANT Master Steel HT precíziós kúpsüllyesztő egyenlőtlen osztással és 3 befogófelülettel90° Külső Ø Dc 25 mm	150352 25
GARANT Master Steel HT precíziós kúpsüllyesztő egyenlőtlen osztással és 3 befogófelülettel90° Külső Ø Dc 6,3 mm	150352 6,3
Kazetta, üres Süllyesztők száma 5	150368 5