

**Excenter csiszoló DEROS II, Típus: 650****Rendelési adatok**

Rendelés száma	077335 650
GTIN	6416868227239
Árucikk kategória	07E

Leírás**Kivitel:**

Excenter csiszoló **kefe nélküli elektromotorral.**

- **Alacsony energiafogyasztás. Különösen kompakt, halk, könnyű és nagy teljesítményű.**
- **20%-kal erősebb motor, mint a DEROS I, nagy terhelés mellett is állandó sebességet biztosít.**
- **Wi-Fi kapcsolat és továbbfejlesztett Bluetooth kapcsolat.**
- **RPM-LED kijelző a sebesség szabályozón + be-/kikapcsoló gomb és reteszeltető sebesség.**
- **Külső elszívás lehetséges.**

Felhasználás:

Anyagválasztási munkákhoz (durva-, közbenső- és finomcsiszolás) fához, fémhez, lakkhoz. Kitűnően alkalmas nehezen hozzáférhető vagy profilírozott felületek megmunkálásához, mind száraz, mind nedves csiszolás esetén.

Figyelem:

Hozzávaló csiszolótárcsa 6 lyukasztással 567775 sz., 15 lyukasztással 567558 sz. és ABRANET 567800 sz.

Hozzávaló tartótányér 567990 sz. 150 méret.

Műszaki leírás

Energiaellátás	Vezetékes
Interfész	Bluetooth® kapcsolat

Súly	1,1 kg
Excentricitás	5 mm
Max. vibráció EN szerint	3,4 m/s ²
Teljesítményfelvétel	400 W
Csiszolótányér Ø	150 mm
Sorozat	DEROS II
Rezgésszám	4000 - 10000 min ⁻¹
Termék fajtája	Excenter csiszoló

Megfelelő termékek

<https://www.hoffmann-group.com/HU/hu/hom/p/077335-650>