

Nyomatékhatárolt csavarozó Pisztolymarkolatú csavarozó, Típus: 711228**Rendelési adatok**

Rendelés száma	071109 711228
GTIN	4014586876238
Árucikk kategória	03F

Leírás**Kivitel:**

A FEIN ACCU TEC nyomatékhatárolt csavarozók a sorozatgyártás területén végzett pontos csavarozással szemben támasztott maximális igényekhez készültek. Kefe nélküli EC motorok sokszorosan hosszabb élettartammal és akár 80 %-kal alacsonyabb karbantartási költségekkel. Újraindulás késleltetés a csavarozást követően a „racsizás” elkerülése érdekében. Ismételt bekapcsolódás elleni védelem, ha az akkumulátor töltöttsége nem elegendő a csavarozási folyamathoz. Alacsony meghúzási túrések a magas csavarozási minőség érdekében. Állandó, pontos meghúzási nyomatékok a csavarozástól függetlenül. Ellenőrizhető csavarozó, CmK érték $> 2,0$, ± 10 %-nál (6 Sigma módszerre vonatkoztatva) ISO 5393 VDI/VDE 2647 szerint. Az oldási nyomaték 25 %-kal nagyobb, mint a meghúzási nyomaték. Nyomatékhatárolt csavarozó Li-Ion akkumulátorhoz. Karbantartásmentes akár 500.000 csavarozásig.

Tartalom:

Csak a csavarozót szállítjuk akku, töltőkészülék és beállító szerszám nélkül. Kérjük, célzottan a készülékhez rendelje meg az akkut, a töltőkészüléket és a beállító szerszámot.

Figyelem:

Nyomaték ellenőrző készülékeket a 654300 sz.-tól talál. Nyomaték-/szögelfordulás érzékelőket a 654381 sz. alatt talál. Hozzávaló akkuk és töltőkészülékek a 073836 sz.-tól találhatók. Kalibrálás szolgáltatás külön ajánlatkérésre.

Műszaki leírás

Gyártó jelölése	ASM 14-6
Akkumulátor-feszültség	14,4 V
Szerszámbefogás	1/4 col HEX (E 6,3)
Motor felépítése	Kefe nélküli EC motor
Nyomatéktartomány	1,2 - 6 Nm
Felépítés	Pisztolymarkolatú csavarozó
Súly akkumulátorral együtt	1,3 kg
Ismételt bekapcsolódás elleni védelem	igen
Fordulatszám-tartomány	50 - 600 min ⁻¹
Hozzávaló akkumulátor – szállító/akku típus/feszültség	Fein E 14 V típus
Akkumulátor típus	Lítium-ion
Energiaellátás	Akkus
Termék fajtája	Csavarozó

Megfelelő termékek

<https://www.hoffmann-group.com/HU/hu/hom/p/071109-711228>