

JEPSON POWER

**Fém kézi körfűrész, Típus: 8203****Rendelési adatok**

Rendelés száma	078234 8203
GTIN	4260052466797
Árucikk kategória	07E

**Leírás****Kivitel:**

**Nagy teljesítményű fém körfűrész** acél, színes- és könnyűfém profilok és csövek, lemezek, fémlapok és szendvicspanelek sorjamentes és biztonságos fűrészeléséhez **szikraképződés nélkül**.

- **Hűtő-kenőanyag alkalmazása nem szükséges.**
- **Nem szükséges az utómegmunkálás.**
- **Villámgyors vágás.**

Fém kézi körfűrész.

- **Pontos fűrészlappal megvezetés, csekély sorjaképződés.**
- **Robusztus ütközőlap.**

Fém kézi körfűrész.

- **Mélységállítás skálával.**
- **Forgácstartó.**
- **Alkalmas 10 mm-es fémlapokhoz, valamint 67 mm-es szendvicspanelekhez és profilokhoz.**

**Figyelem:**

Vezetősín a 078234 fűrészhez külön ajánlatkérésre szállítható:

1400mm vezetősín a 8320 mérethez

600-1200mm vezetősín a 8230 mérethez.

Fém körfűrész DRY MITER Cutter 9410ND vékony fűrészeléshez lágy és érzékeny anyagokban külön rendelésre szállítható. A fém kézi körfűrész akkus változatban a 078234 sz. 8203E méret alatt kapható.

## Műszaki leírás

Energiaellátás	Vezetékes
Súly	6,3 kg
Teljesítményfelvétel	1700 W
Fűrészlap Ø	203 mm
Hálózati feszültség	230 V
Maximális fordulatszám	3700 min <sup>-1</sup>
Gyártó jelölése	8203
Maximális vágásmélység 90°	67 mm
Hálózati frekvencia	50 Hz
Maximális vágásmélység 45°	42 mm
Csomagolás	Szállítókoszár
Termék fajtája	Fűrész