



KOMET® M03Speed finomállítású fej, Ø Dmin: 29mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	238370 29
GTIN	4047109074620
Árucikk kategória	24I

Leírás

Kivitel:

- **Dinamikus kiegyensúlyozás a tolószerkezetben maximális fordulatszámokhoz.**
- **Moduláris rendszerfelépítés.**
- **Finomállítás plusz megszorítás nélkül.**
- **ABS® csatlakozással a maximális cserepontosságért.**
- **Gyors durva beállítás az esztergakés mozgatásával.**
- **Céltzott belső hűtőfolyadék-ellátás a vágóélhez.**
- **Minimális fogásvételi lépések a µm-tartományban, az átmérőnél 0,25 – 0,6 mm finombeállítási tartományon belül, a forgástartománytól függően.**
- **A finombeállítási lépések az Ø-nél osztásvonalanként 0,002 mm értékűek.**
- **A nagy felbontás következtében problémamentes beállítás, ill. leolvashatóság nóniusz nélkül.**

Figyelem:

Kiegészítő betétkés pl.: hátrafelé és más szögekkel történő megmunkáláshoz = 15°, 30°, 45°, stb. rövid határidővel szállítható.

A felfogóhidat, betétkést és a váltólapkákat külön kell megrendelni.

Műszaki leírás

Durva állítási út S	5 mm
ABS® szár Ø D _s	25
Finombeállítás az Ø-nél	0,4 mm
Késél kör Ø D2 előre megmunkálás	26 mm

Lapkatartó betét	238355 29
Maximális fordulatszám	40000 min ⁻¹
Legkisebb Ø D _{min}	29
Hasznos hossz L ₁	39,9 mm
Orsótartomány Ø	29 - 39 mm
Szár	ABS
Fúrési felhasználás	Keresztirányú fúrás
Fúrési felhasználás	Ferde megfúrás
Fúrési felhasználás	Ferde kilépés
belső hűtés	igen
Termék fajtája	Kiesztergáló szerszám

Tartozék

KOMET® lapkatartó betét 90°, M03Speed-hezElőre
Alkalmazható M03 mérethez 29

238355 29