

Garant**RNGN 120700, KB7205, Felhasználási tartomány: HART****Rendelési adatok**

Rendelés száma	255770 HART
GTIN	4045197511652
Árucikk kategória	21H

Leírás

RNGN 120700 HART Vágóél kivitel: 0,1 mm × 20°
Fogásmélység a_p : 0,1 - 0,8 mm
Előtolás f : 0,05 - 0,15 mm/ford,
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 180 - 250 m/min
Mellékfelhasználás forgácsoló sebessége v_c : 250 m/min

Műszaki leírás

Felhasználási tartomány	HART
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	180 - 250 m/min
Fő felhasználás	H
Fogásmélység a_p	0,1 - 0,8 mm
Vágóél kivitel	0,1 mm × 20°
Mellékfelhasználás	K
Forgácsolási feltétel	folyamatos

Minőség	KB7205
Előtolás f	0,05 - 0,15 mm/ford,
Simító / nagyoló hozzárendelés	Simítás
Szerszámanyag	Kerámia
Mellékfelhasználás forgácsoló sebessége v_c	250 m/min
Váltólapka ISO kód	RNGN 120700
Cserék / élek száma	16
Terméknév attribútum	KB7205
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V_c	ISO kód
Acél < 55 HRC	alkalmas	250 m/min	H
Acél < 60 HRC	alkalmas	210 m/min	H
Acél < 65 HRC	alkalmas	190 m/min	H
Acél < 67 HRC	alkalmas	180 m/min	H
GG(G)	feltételesen alkalmas	250 m/min	K
Folyamatos	alkalmas		
Nedvesen maximum	feltételesen alkalmas		
Száraz	alkalmas		