


Garant**Gépi menetfúró B alak, gőzölt, M: M3****Rendelési adatok**

Rendelés száma	GG2151 M3
GTIN	4067263135036
Árucikk kategória	GGN

Leírás**Kivitel:****Mint a 132150 sz.**

Különösen stabil forma.

Készremunkáló szakasz kenőhornyokkal, de forgácshornyok nélkül. **B alakú elővágás erős terelőélel.****Előny:****Optimális önmegvezetés** és a visszafutásnál **nincs forgácsleválasztás.****Műszaki leírás**

Menetemelkedés	0,5 mm
Menetméret	M3
Szerszámanyag	HSS E
Menetmélység	9 mm
Teljes hossz L	56 mm
Menet Ø	3 mm
Menetfajta	M
Magfurat Ø	2,5 mm

Vágóélek száma Z	3
Szár Ø D _s	3,5 mm
Forgácshornok száma	3
Szabvány	DIN 376
Szár négyszög □	2,7 mm
Tűrés osztály	ISO 2X 6HX
Bevonat	gőzölt
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	DIN 13
Bekezdő alak	B
Szár	Hengeres szár, h9
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 3xD átmenő furatnál
Vágásirány	jobbos
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró dinamikus megmunkáláshoz
Színes gyűrű	kék
Termék fajtája	Menetfúró

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Alu (rövid forgácsú)	feltételesen alkalmas	13 m/min	N
Acél < 500 N/mm ²	alkalmas	15 m/min	P
Acél < 750 N/mm ²	alkalmas	15 m/min	P
Acél < 900 N/mm ²	feltételesen alkalmas	15 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	alkalmas	6 m/min	M
CuZn	feltételesen alkalmas	13 m/min	N
Olaj	alkalmas		
Nedvesen maximum	feltételesen alkalmas		

Tartozék

Gépi menetfúróB alak M M3

132150 M3