


**Garant****Gépi menetfúró B alak, gőzölt, M: M5****Rendelési adatok**

Rendelés száma	GG2151 M5
GTIN	4067263135050
Árucikk kategória	GGN

**Leírás****Kivitel:****Mint a 132150 sz.**

Különösen stabil forma.

**Készremunkáló szakasz kenőhornyokkal**, de forgácshornyok nélkül. **B alakú elővágás erős terelőélel.****Előny:****Optimális önmegvezetés** és a visszafutásnál **nincs forgácsleválasztás.****Műszaki leírás**

Szerszámanyag	HSS E
Menetmélység	15 mm
Menet Ø	5 mm
Szabvány	DIN 376
Forgácshornyok száma	3
Szár négyszög □	4,9 mm
Szár Ø D <sub>s</sub>	6 mm
Menetemelkedés	0,8 mm

Vágóélek száma Z	3
Menetfajta	M
Teljes hossz L	70 mm
Tűrés osztály	ISO 2X 6HX
Menetméret	M5
Magfurat Ø	4,2 mm
Bevonat	gőzölt
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	DIN 13
Bekezdő alak	B
Szár	Hengeres szár, h9
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 3xD átmenő furatnál
Vágásirány	jobbos
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró dinamikus megmunkáláshoz
Színes gyűrű	kék
Termék fajtája	Menetfúró

## Felhasználói adatok

	Felhasználás	V <sub>c</sub>	ISO kód
Alu (rövid forgácsú)	feltételesen alkalmas	13 m/min	N
Acél < 500 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	15 m/min	P
Acél < 750 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	15 m/min	P
Acél < 900 N/mm <sup>2</sup>	feltételesen alkalmas	15 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	6 m/min	M
CuZn	feltételesen alkalmas	13 m/min	N
Olaj	alkalmas		
Nedvesen maximum	feltételesen alkalmas		

---

## Tartozék

Gépi menetfúróB alak M M5

132150 M5