


HOLEX**HOLEX Clever Tap gépi menetfúró, bevonat nélkül, M: M3****Rendelési adatok**

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | GG5256 M3 |
| GTIN | 4067263134992 |
| Árucikk kategória | GGN |

Leírás**Kivitel:****Mint a 135255 sz.****HOLEX Clever Tap:**

Stabil menetfúró hagyományos standard felhasználáshoz. Kiváló minőségű HSS-E szerszámanyag és geometria acél anyagokhoz. Felület: bronz színben megeresztett menetprofil.

Műszaki leírás

| | |
|-----------------------|----------|
| Menetfajta | M |
| Vágóélek száma Z | 3 |
| Forgácshornyok száma | 3 |
| Szabvány | DIN 371 |
| Menetmélység | 7,5 mm |
| Szár Ø D _s | 3,5 mm |
| Teljes hossz L | 56 mm |
| Tűrés osztály | ISO 2 6H |
| Menetemelkedés | 0,5 mm |

| | |
|----------------------------|---|
| Menet Ø | 3 mm |
| Szár négyszög □ | 2,7 mm |
| Menetméret | M3 |
| Szerszámanyag | HSS E |
| Magfurat Ø | 2,5 mm |
| Bevonat | bevonat nélkül |
| Profilszög | 60 fok |
| Menet szabvány | DIN 13 |
| Bekezdő alak | C |
| Spirálszög | 40 fok |
| Szár | Hengeres szár, h9 |
| belső hűtés | nem |
| Felhasználás furattípusnál | max. 2×D zsákfuratnál |
| Vágásirány | jobbos |
| Menetszerszám fajtája | Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz |
| Színes gyűrű | nincs |
| Sorozat | CleverTap |
| Termék fajtája | Menetfúró |

Felhasználói adatok

| | Felhasználás | V _c | ISO kód |
|------------------------------|-----------------------|----------------|---------|
| Alu | feltételesen alkalmas | 13 m/min | N |
| Alu (rövid forgácsú) | feltételesen alkalmas | 13 m/min | N |
| Acél < 500 N/mm ² | alkalmas | 12 m/min | P |
| Acél < 750 N/mm ² | alkalmas | 12 m/min | P |
| Acél < 900 N/mm ² | feltételesen alkalmas | 6 m/min | P |
| Olaj | alkalmas | | |
| Nedvesen maximum | alkalmas | | |

Tartozék

HOLEX Clever Tap gépi menetfúró M M3

135255 M3