

HOLEX**Nagyoló csiszolótárcsa „2 in 1”, Tárcsa Ø × tárcsa vastagsága / darabszám:
115X6/50mm**

Rendelési adatok

Rendelés száma	GG5050 115X6/50
GTIN	4067263133223
Árucikk kategória	GGN

Leírás

Kivitel:

Nyitott szerkezet; homogén felépítés; enyhe szagú csiszolás; üvegszál erősítésű szövet a maximális munkabiztonság érdekében hűvös csiszolás mellett; furat Ø 22,23 mm. A vas-, kén- és klórtartalom 0,1 % alatt van, ezért alkalmas rozsdamentes acélok (INOX) megmunkálásához. Elektromos és sűrített levegős sarokcsiszolókon történő felhasználáshoz.

- **A szemcsézet, kötés, csiszolási adalékanyagok, valamint a nagyoló csiszolótárcsák erősítése a lehető legnagyobb leválasztási teljesítményt és élettartamot illetően optimálisan az egyes felhasználási területekhez igazodik.**
- **Alakok: Nagyoló csiszolótárcsák, kúpos (Form 27, 28, 29)**
- **Csiszolási szög 20° – 30°**
- **Felhasználás: Elektromos és sűrített levegős sarokcsiszolókon max. 80 m/s kerületi sebességgel hegesztési varratok, felületek és élek csiszolásához.**

Nagyoló csiszolótárcsa **acélhoz és INOX-hoz hosszú élettartammal** és nagy leválasztási teljesítménnyel.

Specifikáció:

A30Q-BF (mint az 560500) acélhoz és INOX-hoz hosszú élettartammal és nagy leválasztási teljesítménnyel.

Figyelem:

**Megrendelés egyenként nem lehetséges, csak kiszерelés készletben! Rendelési információ:
1 készlet = 1 kiszерelés.**

Műszaki leírás

Furat Ø	22,23 mm
Tárcsaszélesség	6 mm
Tartalom	50
Tárca Ø	115 mm
Csiszolóeszköz rövid jelölése	A
Specifikáció	A30Q-BF
Vas-, kén- és klórtartalom	< 0,1 %
Ajánlott fogásszög	20-30 fok
Anyaghoz optimalizálva	INOX
Anyaghoz optimalizálva	Acél
Maximális kerületi sebesség	80 m/s
Termék fajtája	Nagyoló köszörűkorong

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Alu Mg	feltételesen alkalmas		
Acél < 900 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 1400 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 55 HRC	alkalmas		
Acél < 60 HRC	alkalmas		
Acél < 67 HRC	feltételesen alkalmas		
INOX	feltételesen alkalmas		
Ti	feltételesen alkalmas		
GG(G)	feltételesen alkalmas		
CuZn	feltételesen alkalmas		
Műanyag, GFK	feltételesen alkalmas		
Száraz	alkalmas		

Tartozék

Nagyoló csiszolótárcsa,,2 in 1" Tárcsa Øxtárcsa vastagság
115X6 mm

560500 115X6