

**Garant****Turbómaró GARANT Master Uni – közepes, HM, Típus: AS1020****Rendelési adatok**

Rendelés száma	GG5220 AS1020
GTIN	4067263137108
Árucikk kategória	GGN

**Leírás****Kivitel:**

**Az új fejlesztésű innovatív foggeometria nagyon nagy forgácsolási teljesítményt** tesz lehetővé ezzel egyidejű **extrém nyugodt járás és nagyon jó megvezethetőség mellett.** Az optimális forgácsképződés következtében (nincsenek hegyes forgácsok) jó felületminőség érhető el nagyoló és simító felhasználásnál. Az 540220 sz.-nak felel meg.

- **Nagy anyagleválasztás.**
- **Nyugodt járás.**
- **Csekély hőterhelés, hosszabb élettartam, továbbfejlesztett forgácselvezetés.**
- **Acélhoz, INOX-hoz, alumíniumhoz univerzálisan használható.**

Szár Ø 6 mm.

A **GARANT** turbómarók nagyon szívós, nagyteljesítményű keményfém minőségűből készülnek kizárólag a legmodernebb CNC-gépeken maximális vágóél stabilitással. A szár acélból készül, ha a fej átmérője nagyobb, mint a szár átmérője, egyébként szintén keményféműből készül.

**Felhasználás:**

Mind kézi, mind automata gépi felhasználásra alkalmas, szinte minden anyaghoz. Sorjázáshoz, élettöréshez, öntvénytisztításhoz,

Hegesztési varrat ill. felület megmunkáláshoz.

**Figyelem:**

Rossz hővezető képességű anyagok: csökkentse a fordulatszámot a turbómaró kék elszíneződésének és a kenődésnek az elkerülése érdekében.

**Műszaki leírás**

Alak leírása	Hengeres, homlokfogazással
Fogazás típusa	Egyenlőtlen fogazás
Fej Ø	10 mm
Tartalom	10
Teljes hossz	60 mm
Szár Ø	6 mm
Fogazás finomsági foka	közepes
Sorozat	GARANT Master Uni
Fejhossz	20 mm
Szerszámananyag	HM
Termék fajtája	Turbómaró

## Felhasználói adatok

	Felhasználás	V <sub>c</sub>	ISO kód
Alu Mg	feltételesen alkalmas		
Acél < 900 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas		
Acél < 1400 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas		
Acél < 55 HRC	alkalmas		
Acél < 60 HRC	alkalmas		
INOX	alkalmas		
Ti	alkalmas		
GG(G)	alkalmas		
Uni	alkalmas		

## Tartozék

TurbómaróGARANT Master Uni – közepes Típus AS1020	540220 AS1020
---	---------------