

**HOLEX****TMSERROR, Tárca Ø / darabszám: 115/100**

## Rendelési adatok

Rendelés száma	GG5350 115/100
GTIN	4067263137184
Árucikk kategória	GGN

## Leírás

### Kivitel:

Nyitott szerkezet; homogén felépítés; enyhe szagú csiszolás; üvegszál erősítésű szövet a maximális munkabiztonság érdekében hűvös csiszolás mellett; furat Ø 22,23 mm. A vas-, kén- és klórtartalom 0,1 % alatt van, ezért alkalmas rozsdamentes acélok (INOX) megmunkálásához. Elektromos és sűrített levegős sarokcsiszolókon történő felhasználáshoz.

**Univerzális vágótárca acélhoz és INOX-hoz, nagyon könnyen vág és stabil.**

### Felhasználás:

Kézi csiszoláshoz elektromos és sűrített levegős sarokcsiszolókon max. 80 m/s<sub>v</sub> forgácsoló sebességgel.

### Specifikáció:

**A30Q-BF.** Könnyen vág és stabil. Az 563500 sz.-nak felel meg.

### Figyelem:

A tárcsa vastagságának legalább el kell érnie a vágni kívánt anyag 20%-át. Az INOX vágótárskákat csökkentett vágási sebességgel alkalmazza.

**Megrendelés egyenként nem lehetséges, csak kiszerelés készletben! Rendelési információ: 1 készlet = 1 kiszerelés.**

## Műszaki leírás

Alak	42
------	----

Tárcsaszélesség	2 mm
Tartalom	100
Alak leírása	hajlított
Tárcsa Ø	115 mm
Anyagvastagsághoz	6 - 10 mm
Specifikáció	A30Q-BF
Maximális fordulatszám	13300 min <sup>-1</sup>
Furat Ø	22,23 mm
Csiszolóeszköz rövid jelölése	A
Vas-, kén- és klórtartalom	< 0,1 %
Ajánlott fogásszög	90 fok
Anyaghoz optimalizálva	INOX
Anyaghoz optimalizálva	Acél
Meghajtó gép	Sarokcsiszoló
Maximális kerületi sebesség	80 m/s
Termék fajtája	Vágótárcsa

## Felhasználói adatok

	Felhasználás	V <sub>c</sub>	ISO kód
Acél < 900 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas		
Acél < 1400 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas		
Acél < 55 HRC	alkalmas		
Acél < 60 HRC	alkalmas		
Acél < 67 HRC	feltételesen alkalmas		
INOX	feltételesen alkalmas		
Ti	feltételesen alkalmas		
GG(G)	feltételesen alkalmas		
Száraz	alkalmas		

---

## Tartozék

HOLEX Pro vágótárcsa „2 in 1” Tárcsa Ø 115 mm

563500 115