

HOLEX**TMSERROR, Tárca Ø / darabszám: 125/100**

Rendelési adatok

| | |
|-------------------|----------------|
| Rendelés száma | GG5350 125/100 |
| GTIN | 4067263137191 |
| Árucikk kategória | GGN |

Leírás

Kivitel:

Nyitott szerkezet; homogén felépítés; enyhe szagú csiszolás; üvegszál erősítésű szövet a maximális munkabiztonság érdekében hűvös csiszolás mellett; furat Ø 22,23 mm. A vas-, kén- és klórtartalom 0,1 % alatt van, ezért alkalmas rozsdamentes acélok (INOX) megmunkálásához. Elektromos és sűrített levegős sarokcsiszolókon történő felhasználáshoz.

Univerzális vágótárca acélhoz és INOX-hoz, nagyon könnyen vág és stabil.

Felhasználás:

Kézi csiszoláshoz elektromos és sűrített levegős sarokcsiszolókon max. 80 m/s v_c forgácsoló sebességgel.

Specifikáció:

A30Q-BF. Könnyen vág és stabil. Az 563500 sz.-nak felel meg.

Figyelem:

A tárcsa vastagságának legalább el kell érnie a vágni kívánt anyag 20%-át. Az INOX vágótárskákat csökkentett vágási sebességgel alkalmazza.

Megrendelés egyenként nem lehetséges, csak kiszerelés készletben! Rendelési információ: 1 készlet = 1 kiszerelés.

Műszaki leírás

| | |
|-------------------------------|-------------------------|
| Alak leírása | hajlított |
| Tartalom | 100 |
| Furat Ø | 22,23 mm |
| Tárcsa Ø | 125 mm |
| Alak | 42 |
| Anyagvastagsághoz | 6 - 10 mm |
| Tárcsaszélesség | 2 mm |
| Specifikáció | A30Q-BF |
| Maximális fordulatszám | 12200 min ⁻¹ |
| Csiszolóeszköz rövid jelölése | A |
| Vas-, kén- és klórtartalom | < 0,1 % |
| Ajánlott fogásszög | 90 fok |
| Anyaghoz optimalizálva | INOX |
| Anyaghoz optimalizálva | Acél |
| Meghajtó gép | Sarokcsiszoló |
| Maximális kerületi sebesség | 80 m/s |
| Termék fajtája | Vágótárcsa |

Felhasználói adatok

| | Felhasználás | V _c | ISO kód |
|-------------------------------|-----------------------|----------------|---------|
| Acél < 900 N/mm ² | alkalmas | | |
| Acél < 1400 N/mm ² | alkalmas | | |
| Acél < 55 HRC | alkalmas | | |
| Acél < 60 HRC | alkalmas | | |
| Acél < 67 HRC | feltételesen alkalmas | | |
| INOX | feltételesen alkalmas | | |
| Ti | feltételesen alkalmas | | |
| GG(G) | feltételesen alkalmas | | |
| Száraz | alkalmas | | |

Tartozék

HOLEX Pro vágótárcsa, 2 in 1" Tárcsa Ø 125 mm

563500 125