

**DNGA 150612, PT600M, Felhasználási tartomány: GG****Rendelési adatok**

Rendelés száma	255823 GG
GTIN	4960664545698
Árucikk kategória	25F

Leírás**Kivitel:**

MEGACOAT bevonatú kerámia váltólapkák.

Minőség: PT600M

Élalak: T02025

Fogásmélység a_p : 0,5 - 2,5 mm

Előtolás f : 0,15 - 0,4 mm/ford,

Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 150 - 550 m/min

Műszaki leírás

Forgácsolási feltétel	Folyamatos
Forgácsolási feltétel	enyhén megszakított
Forgácsolási feltétel	Erősen megszakított
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	150 - 550 m/min
Előtolás f	0,15 - 0,4 mm/ford,
Sarokrádiusz	1,2 mm

Felhasználási tartomány	GG
Fogásmélység a _p	0,5 - 2,5 mm
Élalak	T02025
Minőség	PT600M
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás
Szerszámanyag	Kerámia
Váltólapka ISO kód	DNGA 150612
Cserék / élek száma	4
Terméknév attribútum	PT600M
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz