

**KOMET® M03Speed finomállítású fej, Ø Dmin: 100mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	238370 100
GTIN	4047109025165
Árucikk kategória	24I

Leírás**Kivitel:**

- **Dinamikus kiegyensúlyozás a tolószerkezetben maximális fordulatszámokhoz.**
- **Moduláris rendszerfelépítés.**
- **Finomállítás plusz megszorítás nélkül.**
- **ABS® csatlakozással a maximális cserepontosságért.**
- **Gyors durva beállítás az esztergakés mozgásával.**
- **Céltzott belső hűtőfolyadék-ellátás a vágóélhez.**
- **Minimális fogásvételi lépések a µm-tartományban, az átmérőnél 0,25 – 0,6 mm finombeállítási tartományon belül, a forgástartománytól függően.**
- **A finombeállítási lépések az Ø-nél osztásvonalanként 0,002 mm értékűek.**
- **A nagy felbontás következtében problémamentes beállítás, ill. leolvashatóság nóniusz nélkül.**

Felhasználás:

A 238372 sz. cserélhető híddal kombinálva.

Figyelem:

Kiegészítő betétkés pl.: hátrafelé és más szögekkel történő megmunkáláshoz = 15°, 30°, 45°, stb. rövid határidővel szállítható.

A felfogóhidat, betétkést és a váltólapkákat külön kell megrendelni.

Műszaki leírás

Finombeállítás az Ø-nél	0,6 mm
Késél kör Ø D2 előre megmunkálás	85 mm

ABS® szár Ø D _s	63
Legkisebb Ø D _{min}	100
Lapkatartó betét	238374 100-166
Maximális fordulatszám	11500 min ⁻¹
Cserélhető híd	238372 100; 128; 166
Orsótartomány Ø	100 - 206 mm
Szár	ABS
Fúrési felhasználás	Keresztirányú fúrás
Fúrési felhasználás	Ferde megfúrás
Fúrési felhasználás	Ferde kilépés
belső hűtés	igen
Termék fajtája	Kiesztergáló szerszám

Tartozék

KOMET® lapkatartó betét 90°, M03Speed-hezElőre
Alkalmazható M03 mérethez 100-166

238374 100-166