

**VNGA 160404, PT600M, Felhasználási tartomány: HART****Rendelési adatok**

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 255856 HART |
| GTIN | 4960664546657 |
| Árucikk kategória | 25F |

Leírás**Kivitel:**

MEGACOAT bevonatú kerámia váltólapkák.

Minőség: PT600M

Élalak: S02025

Fogásmélység a_p : 0,1 - 0,9 mm

Előtolás f : 0,1 - 0,25 mm/ford,

Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 80 - 200 m/min

Műszaki leírás

| | |
|--|---------------------|
| Forgácsolási feltétel | Folyamatos |
| Fogásmélység a_p | 0,1 - 0,9 mm |
| Előtolás f | 0,1 - 0,25 mm/ford, |
| Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c | 80 - 200 m/min |
| Felhasználási tartomány | HART |
| Élalak | S02025 |

| | |
|--------------------------------|---------------------------|
| Sarokrídus | 0,4 mm |
| Minőség | PT600M |
| Simító / nagyoló hozzárendelés | Nagyolás-simítás |
| Szerszámanyag | Kerámia |
| Váltólapka ISO kód | VNGA 160404 |
| Cserék / élek száma | 4 |
| Terméknév attribútum | PT600M |
| Termék fajtája | Váltólapka esztergáláshoz |