

**Garant****QuickTurn esztergakés, jobbos, Szár- / lapkaméret: 20/12mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	250014 20/12
GTIN	4045197649836
Árucikk kategória	21U

**Leírás****Felhasználás:**

Szerszám nélküli váltólapka csere. **Oldja ki a rögzítést gombnyomással – cserélje ki az élt – nyomja be kallantyús rögzítést.**

Csökkentse a mellékidőt egyszerűen és kényelmesen.

belső hűtés: nem

Kés ISO kódja: DCLNR/L 2025K12

Hozzávaló váltólapka: CN.. 1204..

Működő szélesség L<sub>4</sub>: 32 mm

Fejhossz L<sub>1</sub>: 32 mm

Teljes hossz L: 125 mm

Alátétlapka: 259031 3

**Műszaki leírás**

Hozzávaló váltólapka	CN.. 1204..
Kés ISO kódja	DCLNR/L 2025K12
Szárméret	20 mm
Fejhossz L <sub>1</sub>	32 mm
Lapkaméret	12 mm
Alátétlapka	259031 3
Kallantyú	259038 7

Csavar alátétlapkához	259025 4
Működő szélesség L <sub>4</sub>	32 mm
Teljes hossz L	125 mm
Sorozat	QuickTurn
Felhasználás módja	jobbos
Szabvány	DIN ISO 5610
belső hűtés	nem
Beállítási szög κ	95 fok
Felhasználás	Síkesztergálás
Felhasználás	Külső hosszesztergálás
Termék fajtája	Esztergakés

## Tartozék

Szorítóköröm	259351
Alátétlapka	259201
Csavar alátétlapkához Típus 4	259025 4
Csavar alátétlapkához	259171
Alátétlapka Típus 3	259031 3
PrecisionBit Torx®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx® profil TX15	674248 TX15
Szorítóköröm Típus 7	259038 7
Szorítóköröm	259531
Nyomaték csavarhúzó skálával, cserélhető penge befogóval Maximális nyomaték 500 cNm	659906 500
Szorítóköröm Típus 11	259038 11