

Garant**GARANT Master TM VHM egyprofilú menetmaró 2xD, AlTiN, M: M1****Rendelési adatok**

Rendelés száma	139620 M1
GTIN	4067263139195
Árucikk kategória	11D

Leírás**Kivitel:**

VHM menetmaró **egyenlőtlen vágóél osztással és nagyobb számú vágóélel**. Az **egyenlőtlen vágóél osztással nagyon nyugodt járás és hosszú szerszám élettartam** érhető el. **Új fejlesztésű univerzális geometria és nagy teljesítményű bevonat** széles anyagspektrumban történő felhasználáshoz.

- **Lényegesen alacsonyabb vibráció az egyenlőtlen vágóél osztásnak köszönhetően.**
- **Nagyobb számú vágóél.**
- **A legújabb generációs AlTiN alapú HiPIMS bevonat.**
- **Korrigált menetprofil a profiltorzulások elkerüléséhez.**

Párhuzamos hűtőcsatornák.

Előny:

Lényegesen **csekélyebb radiális kiszorítás** mint a többélű menetmarók esetén. A szerszám az **emelkedéseket és az átmérőket átfogóan** további menetprofilokhoz (UN; UN-LH) is használható. A lehetséges meneteket lásd az áttekintésben.

Figyelem:

A HB és HE alak a HA kivittel azonos áron szállítható.

HB alak: A **139620 + 129100 HB sz.-mal** rendelje meg.

HE alak: A **139620 + 129100 HE sz.-mal** rendelje meg.

Műszaki leírás

Szár Ø D _s	6 mm
Névleges Ø D _c	0,69 mm
Szárhossz L _s	42 mm
Menetemelkedés	0,75 mm

Forgácshornyok száma	4
Teljes hossz L	58 mm
Menetmélység	2 mm
Kinyúlási hossz L_1	2 mm
Fogak száma Z	4
Menetméret	M1
Belső hűtés	igen
Élhossz L_c	0,33 mm
Előtolás f_z acélban $< 1400 \text{ N/mm}^2$	0,005 mm
Előtolás f_z CFK-ban	0,003 mm
Menetemelkedési tartomány	0,1 - 0,25 mm
Menetprofil	Részprofil
Bevonat	AlTiN
Menetfajta	M
Menetfajta	M-LH
Menetfajta	UN
Menetfajta	UN-LH
Profilszög	60 fok
Szerszámanyag	VHM
Menet szabvány	DIN 13
Szár	DIN 6535 HA, h6-tal
Felhasználás furattípusnál	max. 2xD zsákfuratnál
Felhasználás furattípusnál	max. 2xD átmenő furatnál
Élek felosztása	egyenlőtlen
Szártűrés	h6
Színes gyűrű	zöld
Bel- /kültéri felhasználás	Belső
Sorozat	Master TM
Termék fajtája	Gewindefräser

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V_c	ISO kód
Alu műanyagok	alkalmas	220 m/min	N
Alu (rövid forgácsú)	alkalmas	220 m/min	N
Alu > 10% Si	alkalmas	180 m/min	N
Acél < 500 N/mm ²	alkalmas	140 m/min	P
Acél < 750 N/mm ²	alkalmas	130 m/min	P
Acél < 900 N/mm ²	alkalmas	120 m/min	P
Acél < 1100 N/mm ²	alkalmas	90 m/min	P
Acél < 1400 N/mm ²	alkalmas	80 m/min	P
Acél < 55 HRC	alkalmas	45 m/min	H
Acél < 60 HRC	alkalmas	35 m/min	H
INOX < 900 N/mm ²	alkalmas	82 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	alkalmas	75 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	alkalmas	50 m/min	S
CuZn	alkalmas	200 m/min	N
GFK	alkalmas	100 m/min	N
CFK	alkalmas	100 m/min	N
Grafit	alkalmas	150 m/min	N
Uni	alkalmas		
Nedvesen maximum	alkalmas		
Nedvesen minimum	alkalmas		
Levegő	alkalmas		