

Garant**eco esztergakés, rövid, jobbos, Szár- / lapkaméret: 20/12 mm**

Rendelési adatok

Rendelés száma	250012 20/12
GTIN	4045197648389
Árucikk kategória	21U

Leírás

Kivitel:

Belső hűtőfolyadék ellátással a vágóélhez. A precíziós fúvókák általi hűtés következtében a hőterhelés célzottan és hatékonyan csökken, mert a hűtőfolyadék sugarat optimálisan a forgács és a vágóél közé irányítja. A nagyobb termelékenység, a hosszabb élettartam és a nagyobb folyamatbiztonság érdekében.

Figyelem:

A hűtőfolyadék eljuttatása csak a 319001 – 319886 sz. GARANT eco rendszerű befogókkal vagy < 125 mm szárhossz esetén plusz a 317900 sz. készlettel lehetséges.

belső hűtés: igen

Kés ISO kódja: PCLNR/L 2020X12

Hozzávaló váltólapka: CN.. 1204..

Működő szélesség L₄: 25 mm

Fejhossz L₁: 34 mm

Teljes hossz L: 93 mm

Alátétlapka: 259031 11

Műszaki leírás

Szárméret	20 mm
Hozzávaló váltólapka	CN.. 1204..
Kés ISO kódja	PCLNR/L 2020X12
Rugó	259046 1
Működő szélesség L ₄	25 mm

Lapkaméret	12 mm
Könyökemelő	259015 3
Fejhossz L ₁	34 mm
Alátétlapka	259031 11
Könyökemelő csavar	259018 2
Teljes hossz L	93 mm
Felhasználás módja	jobbos
Szabvány	DIN ISO 5610
belső hűtés	igen
Beállítási szög κ	95 fok
Termék fajtája	Esztergakés

Tartozék

Alátétlapka Típus 11	259031 11
Könyökemelő Típus 3	259015 3
Rugó Típus 1	259046 1
Könyökemelő csavar Típus 2	259018 2