

**Kontúrmérő állomás CD 140AF, Típus: CD140AF****Rendelési adatok**

Rendelés száma	499299 CD140AF
GTIN	
Árucikk kategória	40W

Leírás**Kivitel:**

A MarSurf CD 140 A akár 70 mm méréstartományú tapintórendszerrel rendelkezik, amelynél a vizsgálófejek gyorsan és szerszám nélkül cserélhetők - és mindez újralibrálás nélkül.

Felhasználás:

A számítógép alapú mérőállomás a mérési eredmények teljes körű és gyors kiértékelését teszi lehetővé.

- **Átfogó kontúrmérési funkciók, gyors és egyszerű**
- **Szerszám nélküli tapintócsúcs cseré**
- **Mozgatási sebesség az X-tengelyen akár 200 mm/s**
- **Egyszerű programkészítés vagy egyéni mérés MarWin-nel**
- **Automatikus értékelés, a kontúrok legjobb illesztése, CAD-kontúrok összehasonlítása és még sok más.**
- **Opcionálisan bővíthető érdességmérések lehetőségével ($R_z > 2 \mu\text{m}$)**
- **A mérés dupla tapintócsúccsal lehetséges**
- **Rugalmas rögzítőlap 25 mm-es furatkiosztással, nincs szükség további X/Y asztalra.**

Tartalom:

Kontúrmérő készülék, alapelem Y-beállítással, PG A 36-350-25 tapintóelemmel), MarWin EasyContour plus mobile szoftverrel, kalibráló etalon kontúr 2 golyóval (45 mm és 6 mm).

Opcionális tartozék:

PC

Műszaki leírás

Magasság	426 mm
Tapintási szakasz X	140 mm
Tapintókar hossza	350 mm
Mérőerő	4 - 30 mN
Megvezetési eltérés Z	1 (140 mm felett) μm
Mélység	385 mm
Felbontás	19 nm
Mérési sebesség X	0,1 - 10 mm/s
Szélesség	836 mm
Pozicionálási sebesség X	1 - 200 mm/s
Méréstartomány Z	70 mm
Termék fajtája	Kontúrmérő állomás