

**TNMG 160408, Minőség: PV720****Rendelési adatok**

Rendelés száma	251583 PV720
GTIN	4960664725434
Árucikk kategória	25E

**Műszaki leírás**

Sarokrádiusz	0,8 mm
Fő felhasználás	P
Fogásmélység $a_p$	1 - 4,5 mm
Előtolás $f$	0,15 - 0,6 mm/ford,
Forgácstörő	PG
Forgácsolási feltétel	Folyamatos
Fő felhasználás forgácsoló sebessége $v_c$	110 - 490 m/min
Minőség	PV720
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás
Szerszámanyag	Cermet
Váltólapka ISO kód	TNMG 160408
Cserék / élek száma	6

Termék fajtája

Váltólapka esztergáláshoz