




NC nagy szorítóerejű gépsatu Duo, Típus: 90



Rendelési adatok

Rendelés száma	360600 90
GTIN	4250364400619
Árucikk kategória	34A

Leírás

Kivitel:

Különösen merev gömbgrafitos öntvény alaptest, felül és alul köszörült. **Párosítási pontosság 0,02 mm.**

Funkció:

Az első alkatrészt az **I-es befogórészbe** kell betenni és addig kell a forgatókart hajtani, amíg a mozgó pofa felfekszik az alkatrészre, a második alkatrészt a **II befogórészbe** kell tenni és a forgatókart ütközésig tovább kell hajtani.

Felhasználás:

- **Vízszintesen használható.**
- **2 azonos darab befogása, méretkülönbségek (± 3 mm).**

Tartalom:

4 db lépcsős pofa, 1 db kézi forgatókar, 4 db szorítókarom és Quick-Start-Guide.

Opcionális tartozék:

Befogócsap 360025 sz.

Figyelem:

- **A teljes hossz L változatlan marad (kis ütközési zónák).**
- **A tartozékokat lásd a 360530; 360570 és a 361400; 361440; 361660 – 361970 cikkszámoknál.**
- **Mindig 2 munkadarabot fogjon be!**
- **25H6 M10 furatokkal 200 mm-es alapláncú nullponti befogórendszerhez.**

Műszaki leírás

Befogási tartomány d	56 - 120 mm
Pofamagasság h ₁	34 mm
Max. szorítóerő	28 kN
Pofamagasság h ₂	18 mm
Befogási tartomány b	0 - 64 mm
Típus	90
Színkódok a megfelelő tartozékokhoz	Duo
Alaptest hossza a	400 mm
Teljes hossz L	482 mm
Beállító hornyok	20H7 mm
Súly	24 kg
Alaptest magassága c –0,02	80 mm
Sorozat	Duo
Beállító horony túrés	H7
Kivitel	Nullponti befogórendszer
Termék fajtája	Gépsatu

Tartozék

Munkadarab ütköző, 3 dimenziós Típus 300	360430 300
Munkadarab ütköző	360555
Lépcsős pofamobil Típushoz 125	360468 125