

**Garant****Furatkés, acél, jobbos, Szár Ø / lapkaméret: 40/12mm**

## Rendelési adatok

Rendelés száma	250036 40/12
GTIN	4045197650214
Árucikk kategória	21T

## Leírás

**Kivitel:**

PCLNR 95° furatkések CN. váltólapkákhoz.

## Műszaki leírás

Kés ISO kódja	A40T PCLNR/L12
Rugó készlet	259044 2
Rugós csap készlet	259047 2
Lapkaméret	12 mm
Könyökemelő csavar	259018 2
Alátétlapka	259031 2
Középtolódás L <sub>3</sub>	27 mm
Hozzávaló váltólapka	CN.. 1204..
Könyökemelő	259015 2
Legkisebb előfúrási Ø D <sub>min</sub>	50 mm
Teljes hossz L	300 mm
Befogási magasság L <sub>2</sub>	38,5 mm
Beállítási szög κ	95 fok
Szár Ø D <sub>s</sub>	40 mm

Szabvány	DIN 8024
Felhasználás módja	jobbos
Belső kiesztergálási mélység max.	3xD
belső hűtés	igen
Felhasználás	Belső hosszesztergálás
Termék fajtája	Furatkés

## Tartozék

PrecisionBit hatszöghöz, 1/4 col E 6,3 Hatszög 2 mm	674242 2
Könyökemelő Típus 2	259015 2
Rugós csap készlet10 darabos Típus 2	259047 2
Könyökemelő csavar Típus 2	259018 2
Alátétlapka Típus 2	259031 2
Rugó készlet10 darabos Típus 2	259044 2
Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval Maximális nyomaték 500 cNm	659957 500