

**TNMG 160408, Minőség: PV720****Rendelési adatok**

Rendelés száma	251474 PV720
GTIN	4960664725403
Árucikk kategória	25E

Műszaki leírás

Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	110 - 520 m/min
Minőség	PV720
Sarokrádiusz	0,8 mm
Forgácstörő	PQ
Fogásmélység a_p	0,2 - 2,5 mm
Előtolás f	0,05 - 0,3 mm/ford,
Fő felhasználás	P
Forgácsolási feltétel	Folyamatos
Simító / nagyoló hozzárendelés	Simítás
Szerszámanyag	Cermet
Váltólapka ISO kód	TNMG 160408
Cserék / élek száma	6

Termék fajtája

Váltólapka esztergáláshoz