

**CC.T 09T304, Minőség: PV720****Rendelési adatok**

Rendelés száma	260097 PV720
GTIN	4960664723393
Árucikk kategória	25E

Műszaki leírás

Forgácsolási feltétel	Folyamatos
Minőség	PV720
Fő felhasználás	P
Előtolás f	0,05 - 0,25 mm/ford,
Fogásmélység a_p	0,5 - 2,5 mm
Sarokrádiusz	0,4 mm
Forgácstörő	HQ
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	60 - 270 m/min
Simító / nagyoló hozzárendelés	Simítás
Szerszámanyag	Cermet
Váltólapka ISO kód	CCMT 09T304
Cserék / élek száma	2

Tűrés	M
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz