

**CCMT 09T308, Minőség: PV720****Rendelési adatok**

Rendelés száma	260098 PV720
GTIN	4960664723409
Árucikk kategória	25E

Műszaki leírás

Forgácstörő	HQ
Minőség	PV720
Sarokrádiusz	0,8 mm
Fogásmélység a_p	0,5 - 2,5 mm
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	60 - 270 m/min
Fő felhasználás	P
Forgácsolási feltétel	Folyamatos
Előtolás f	0,05 - 0,25 mm/ford,
Simító / nagyoló hozzárendelés	Simítás
Szerszámanyag	Cermet
Váltólapka ISO kód	CCMT 09T308
Cserék / élek száma	2

Tűrés	M
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz