

**DC.T 11T304, Minőség: PV720****Rendelési adatok**

Rendelés száma	260386 PV720
GTIN	4960664724154
Árucikk kategória	25E

**Műszaki leírás**

Fő felhasználás forgácsoló sebessége $v_c$	60 - 270 m/min
Fogásmélység $a_p$	0,5 - 1,5 mm
Forgácsolási feltétel	Folyamatos
Minőség	PV720
Forgácstörő	HQ
Sarokrádiusz	0,4 mm
Fő felhasználás	P
Előtolás $f$	0,05 - 0,25 mm/ford,
Simító / nagyoló hozzárendelés	Simítás
Szerszámanyag	Cermet
Váltólapka ISO kód	DCMT 11T304
Cserék / élek száma	2

Tűrés

M

Termék fajtája

Váltólapka esztergáláshoz