



Szinusz mágnesasztal, Póluslap hossza: 350mm



Rendelési adatok

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 380700 350 |
| GTIN | 4045197310750 |
| Árucikk kategória | 33S |

Leírás

Kivitel:

- Nagy tartóerejű neodímium mágneses rendszer.
- 380500 sz. állandó mágnesasztallal.
- Billentés a hosszanti tengely mentén.
- Forgatási tartomány 0 – 45°. Szögpontosság ± 5 s. Alátételezési méret 0°-nál = 3 mm. Párhuzamosság $\pm 0,005 / 100$ mm.
- Keresztirányú pólusosztással 0,5 mm sárgaréz / 1,4 mm acél.
- Maximális pontosság rendkívül lapos felépítés mellett.

Felhasználás:

Köszörülési- és szikraforgácsolási munkákhoz.

Tartalom:

Fadoboz és szinusz átszámító táblázat fok / szögpercből mm-be.

Műszaki leírás

| | |
|--------------------|------------|
| Súly | 35 kg |
| Magasságtűrés | 0 / – 2 mm |
| Póluslap hossza | 350 mm |
| Szélesség | 150 mm |
| Alaplap szélessége | 165 mm |

| | |
|------------------------------|----------------------|
| Póluslap kopóréteg vastagság | 8 mm |
| Névleges tapadóerő | 80 N/cm ² |
| Alaplap hossza | 390 mm |
| Mágneses mező magassága | 6 mm |
| Magasság 0°-nál | 87 mm |
| Termék fajtája | Mágnesasztal |