




Mágnesasztal, keresztirányú pólusosztás, Póluslap hossza: 500mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	380100 500
GTIN	4045197310651
Árucikk kategória	33S

Leírás

Kivitel:

- Nagy rögzítőerejű neodímium mágneses rendszer.
- BE-KI-kapcsolás kar segítségével.
- KI-állásban gyenge ellenmező gondoskodik a munkadarabok levételének megkönnyítéséről.
- Hosszanti- és keresztütközővel.
- 3 mm sárgaréz / 12 mm acél lamellák.
- Szórás nélküli mágneses mező, nem mágnesezi fel a munkadarabot.

Felhasználás:

- Nehéz forgácsoláshoz, mint pl. nagyoló maráshoz alkalmas.
- Kis, közepes és nagy munkadarabokhoz, érdes vagy egyenetlen felület esetén is.

Műszaki leírás

Magasság	59 mm
Szélesség	200 mm
Póluslap kopóréteg vastagság	5 mm
Súly	44 kg
Névleges tapadóerő	150 N/cm ²
Magasságtűrés	+ 0,5 / – 2 mm
Póluslap hossza	500 mm

Mágneses mező magassága	12 mm
Termék fajtája	Mágnesasztal