



## Mágneses felfogótokmány, radiális pólusosztással, Tokmány Ø: 200mm



### Rendelési adatok

Rendelés száma	380810 200
GTIN	4045197310927
Árucikk kategória	33S

### Leírás

#### Kivitel:

- Nagy tartóerejű neodímium mágneses rendszer.
- Koncentrikus barázdák a munkadarabok beállításához.
- A központ mágnesesen nem aktív, ezáltal átmenő furat lehetséges.

Be-Ki-kapcsolás kar segítségével.

#### Felhasználás:

- Köszörüléshez és esztergáláshoz.
- A radiális pólusosztás következtében különösen alkalmas gyűrűk felfogásához.
- Kerek és kör alakú munkadarabokhoz.

### Műszaki leírás

Központosító Ø	60 mm
Magasságtűrés	+ 0,5 / – 2 mm
Furatkör Ø	110 / 180 mm
Nem mágneses mag Ø	28 mm

Névleges tapadóerő	100 N/cm <sup>2</sup>
Súly	13 kg
Központosítási mélység	5 mm
Menet Ø	8×M6
Tokmány Ø	200 mm
Maximális felfúrási Ø	30 mm
Magasság	57 mm
Termék fajtája	Mágneses befogótokmány