

**CNMG 120408, Minőség: CA510****Rendelési adatok**

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 250104 CA510 |
| GTIN | 4960664696833 |
| Árucikk kategória | 25E |

Leírás

CNMG 120408 CA510 Minőség: CA510
Forgácstörő: PQ
Fogásmélység a_p : 0,2 - 2,5 mm
Előtolás f : 0,13 - 0,4 mm/ford,
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 180 - 590 m/min

Műszaki leírás

| | |
|--|---------------------|
| Fogásmélység a_p | 0,2 - 2,5 mm |
| Forgácsolási feltétel | folyamatos |
| Fő felhasználás | P |
| Forgácstörő | PQ |
| Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c | 180 - 590 m/min |
| Előtolás f | 0,13 - 0,4 mm/ford, |
| Sarokrádiusz | 0,8 mm |

| | |
|--------------------------------|---------------------------|
| Minőség | CA510 |
| Simító / nagyoló hozzárendelés | Simítás |
| Szerszámanyag | HM |
| Váltólapka ISO kód | CNMG 120408 |
| Cserék / élek száma | 4 |
| Termék fajtája | Váltólapka esztergáláshoz |