


**CNMG 120408, Minőség: SW05****Rendelési adatok**

Rendelés száma	250104 SW05
GTIN	4960664629534
Árucikk kategória	25E

**Leírás**

CNMG 120408 SW05 Minőség: SW05  
Forgácstörő: MQ  
Fogásmélység  $a_p$ : 0,2 - 1 mm  
Előtolás  $f$ : 0,05 - 0,3 mm/ford,  
Fő felhasználás forgácsoló sebessége  $v_c$ : 50 - 140 m/min

**Műszaki leírás**

Fő felhasználás forgácsoló sebessége $v_c$	50 - 140 m/min
Sarokrádiusz	0,8 mm
Forgácstörő	MQ
Fő felhasználás	Ti
Forgácsolási feltétel	folyamatos
Előtolás $f$	0,05 - 0,3 mm/ford,
Fogásmélység $a_p$	0,2 - 1 mm

Minőség	SW05
Simító / nagyoló hozzárendelés	Simítás
Szerszámanyag	HM
Váltólapka ISO kód	CNMG 120408
Cserék / élek száma	4
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz