

Garant**CNMG 120412, Minőség: HB7215**

Rendelési adatok

Rendelés száma	250160 HB7215
GTIN	4045197661364
Árucikk kategória	21G

Leírás

CNMG 120412 HB7215 Minőség: HB7215

Forgácstörő: GM

Tűrés: M

Fogásmélység a_p : 1 - 5 mmElőtolás f : 0,25 - 0,6 mm/ford,Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 180 - 300 m/min

Műszaki leírás

Forgácsolási feltétel	erősen megszakított
Fogásmélység a_p	1 - 5 mm
Fő felhasználás	K
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	180 - 300 m/min
Előtolás f	0,25 - 0,6 mm/ford,
Sarokrádiusz	1,2 mm
Forgácstörő	GM

Minőség	HB7215
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás
Szerszámanyag	HM
Váltólapka ISO kód	CNMG 120412
Cserék / élek száma	4
Tűrés	M
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz