

**KOMET KUB Pentron® váltólapkás telibefúró Hengeres szár, 5×D, Ø DC: 21mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	236602 21
GTIN	4047109181113
Árucikk kategória	24P

**Leírás****Kivitel:**

- **Maximális teljesítmény és élettartam az optimális alapszerszám szilárdságnak és a speciális felületkezelésnek köszönhetően.**
- **Legjobb méretpontosság a legnehezebb fúrási körülmények között.**
- **Alacsonyabb költségű raktárkezelés az azonos külső és belső váltólapkáknak köszönhetően.**
- **Eltolt tengelyű fúrás  $V_{max} = 0,25$  mm-ig lehetséges. A kiállítással elérhető legnagyobb  $\varnothing = D + 0,5$  mm.**

**Furattűrés:**  $\varnothing D - 0,1 / + 0,35$

**Felhasználás:**

- **Rendkívüli megmunkálási helyzetekben.**

A 236605 – 236610 sz. váltólapkákkal.

**Tartalom:**

Szorítócsavarral (váltólapkák nélkül).

**Ajánlás:**

**Megfúráskor** csökkentse az előtolást 70%-ra.

**Figyelem:**

PSC száras kivitel külön ajánlatkérésre szállítható.

2×D és 3×D kivitel ABS®-szel, valamint col méretek külön ajánlatkérésre szállíthatóak

**Műszaki leírás**

Szár $\varnothing D_s$	25 mm
Vágóélek száma Z	1
Váltólapka csavar készlet	239652 6IP2 (1,0 Nm)

Váltólapka ISO kód	SOGX 07T208 20-...
Hasznos hossz L <sub>1</sub>	105 mm
Szárhossz L <sub>s</sub>	56 mm
Sorozat	KUB Pentron®
Névleges Ø D	21
Kinyúlási hossz L <sub>A</sub>	124 mm
Váltólapkás fúró furatmélység max.	5×D
Szár	ISO 9766
Fúrési felhasználás	Központfúrás korlátozottan
Fúrési felhasználás	Íves korlátozottan
Fúrési felhasználás	Keresztfúrás korlátozottan
Fúrési felhasználás	Köteg fúrása korlátozottan
Fúrési felhasználás	Ferde kilépés korlátozottan
Fúrési felhasználás	Ferde megfúrás korlátozottan
belső hűtés	igen
Forgácsolási stratégia	HPC
Termék fajtája	Váltólapkás fúró

## Tartozék

Nyomaték-csavarhúzó, fixen beállítva Beállított nyomaték 1,0 Nm	211750 1,0
PrecisionBit Torx Plus®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx Plus® profil 6IP	674252 6IP
Torx Plus® szorítócsavar készlet 10 darabos Profil 6IP2	239652 6IP2