

**CNMG 120408, Minőség: SP4019****Rendelési adatok**

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma    | 250184 SP4019 |
| GTIN              |               |
| Árucikk kategória | 28A           |

**Leírás**

CNMG 120408 SP4019 Minőség: SP4019

Forgácstörő: 3J

Fogásmélység  $a_p$ : 1 - 4 mm

Előtolás  $f$ : 0,15 - 0,4 mm/ford,

Fő felhasználás forgácsoló sebessége  $v_c$ : 120 - 300 m/min

Mellékfelhasználás forgácsoló sebessége  $v_c$ : 40 - 110 m/min

**Műszaki leírás**

|   |                     |
|---|---------------------|
| Forgácstörő                                   | 3J                  |
| Mellékfelhasználás forgácsoló sebessége $v_c$ | 40 - 110 m/min      |
| Előtolás $f$                                  | 0,15 - 0,4 mm/ford, |
| Fő felhasználás forgácsoló sebessége $v_c$    | 120 - 300 m/min     |
| Sarokrádiusz                                  | 0,8 mm              |
| Mellékfelhasználás                            | S                   |
| Fő felhasználás                               | M                   |

|                                |                           |
|--------------------------------|---------------------------|
| Forgácsolási feltétel          | folyamatos                |
| Fogásmélység $a_p$             | 1 - 4 mm                  |
| Minőség                        | SP4019                    |
| Simító / nagyoló hozzárendelés | Nagyolás-simítás          |
| Szerszámanyag                  | HM                        |
| Váltólapka ISO kód             | CNMG 120408               |
| Cserék / élek száma            | 4                         |
| Termék fajtája                 | Váltólapka esztergáláshoz |